



SAMARITAN PAD 500 P

Defibrylator ratunkowy z doradcą RKO

ADPLA
www.adpla.pl

20 x 18.4

cm wielkości

4 lata

gwarancji na baterie i elektrody

8 lat

gwarancji na AED

90

min zapisu EKG



DEFIBRYLATOR RATOWNICZY Z FUNKCJĄ DORADCY RKO



+ INNOWACJE BEZ ZMIANY FORMY

Samaritan PAD 500 P wygląda tak jak nasze klasyczne AED, ponieważ doskonałej formy nie należy zmieniać. Ale zmieniło się wiele w środku. Zmieniło się to, co jest tak ważne – podejście do resuscytacji krążeniowo - oddechowej czyli masażu serca, będącego ważnym elementem niesienia pierwszej pomocy. Jej jakość, to jeden z kluczowych elementów decydujących o przeżyciu. Wybierając Samaritana 500 P mamy w jednym urządzeniu pewność co do wsparcia w RKO oraz najlepiej przeprowadzonej defibrylacji.

+ WYPRZEDZA KONKURENCJĘ. Z LEKKOŚCIĄ.

500 P łączy w sobie wszystkie cechy idealnego defibrylatora. Jako jedyny gwarantuje wsparcie w każdym elemencie składającym się na niesienie pomocy. Mały, lekki, niezawodny. Bez wtyczek, przetęczników. Z unikalnym i opatentowanym systemem baterii i elektrod w jednej kasce PAD-Pak, które są ekonomiczne i mają 4 letnią datę przydatności dla całego elementu. 500 P nie jest nowym AED. To urzeczywistnienie nowej wizji defibrylatora, który poza ratowaniem życia ma dla Ciebie bezcenne wsparcie w postaci bieżącej analizy i doradcy RKO.

+ BY PRZEKRACZAĆ GRANICE MUSISZ BYĆ O KROK DALEJ.

Nikt jak dotąd nie stworzył tak zaawansowanego urządzenia. Samaritan 500P to nie tylko defibrylator AED – to również najnowocześniejszy moduł doradcy RKO a więc system, który na bieżąco będzie podpowiadać jak należy masować serce konkretnej osoby. Nie działa według ogólnie przyjętych norm dla uśrednionej wagi i postury poszkodowanego, lecz opiera się o wynik badania przez kardiogram impedancyjny. Mówiąc prościej – dla każdej osoby dobiera najbardziej optymalną siłę i moc uciśku bo dla każdego z nas jest ona zupełnie inna. Co oznacza to dla kogoś kto ratuje życie? Samaritan 500 P na bieżąco, po każdym kilku uciśnięciach będzie wspierać w tym działaniu. Wolniej, szybciej, słabiej, mocniej – takimi słowami będzie prowadzić tak długo, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Zdejmuje więc cały ciężar tego działania – sprawiając że będzie wykonane profesjonalnie zwiększając maksymalnie szanse na przeżycie. W sumie - czyni ze zwykłego człowieka osobę profesjonalnie niosącą pomoc.

PARAMETRY



Siła komunikacji w trzech prostych symbolach



Tylko dwa przyciski. Jeden czytelny panel graficzny.



Niezawodny. Poddawany auto testom gwarantującym



Przenośny. Gotowy do pracy bez wyjmowania z torby.



Bez wtyczek. Bez podłączania czegokolwiek.



Technologicznie najlepszy.



Lekki.



Absolutnie prosty.

informacje ogólne

RKO

Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.

tryb pracy

Doradca resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Ocena RKO z 5 rodzajami komunikatów głosowych.

wygląd

Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibryacyjnego.

Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.

gotowość do pracy

Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

bateria i elektrody

Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.

opakowanie

Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.

wyposażenie

Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

fala

Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.

czułość / dokładność

Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.

temp. pracy / gotowości

Od 0°C do 50°C.

wilgotność względna

Od 5% do 95%.

wibracje

MIL STD 810F metoda 514.5+

energia

Dorośli: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J
Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

czas ładowania

Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

pojemność baterii

Powyżej 100 wstrząsów.

długość przewodów

1 metr

wykonanie

Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi
Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliestr.

metronom

Graficzny i dźwiękowy.

język

Polski (inne języki jako opcjonalne).