



SAMARITAN PAD 360 P

Defibrylator ratunkowy w pełni zautomatyzowany

 **ADPLA**
www.adpla.pl

20 x 18.4

cm wielkości

4 lata

gwarancji na baterie i elektrody

8 lat

gwarancji na AED

90

min zapisu EKG



DEFIBRYLATOR RATOWNICZY w pełni zautomatyzowany



+ INTUICYJNY. PROSTY. W SUMIE DOSKONAŁY.

Od momentu włączenia krok po kroku, spokojnymi i stanowczymi komunikatami Samaritan PAD mówi Ci, co masz robić. Kieruje twoimi działaniami tak, tak aby elektrody znalazły się w odpowiednim miejscu – a zebrany wykres EKG pozwala mu decydować co robić dalej. Jednak Ty nie musisz się tym martwić – ten model defibrylatora nie wymaga od Ciebie naciskania przycisku defibrylacji. Samaritan PAD sam wyzwala energię.

+ INNOWACJE NIE ZAWSZE WIDĄĆ OD RAZU. NAWET TE WIELKIE.

Automatyczne defibrylatory AED to nowy krok w stronę ułatwienia ratowania życia. Są doskonałe dla wszystkich tych, którzy nie czują się pewnie w tym temacie i potrzebują urządzenia, które wykona niemal wszystkie czynności samodzielnie. Twoje ręce są więc potrzebne do podpięcia elektrod i masażu serca. Defibrylacja zostawiona jest w całości urządzeniu. Jednocześnie zachowana została koncepcja i wygląd klasycznego Samaritana – który dzięki prostym komunikatom i wsparciu podświetlanej grafiki na przednim panelu prowadzi Cię przez całą akcję ratowniczą.

+ POTĘGA W PROSTOCIE.

Projektując Samaritana 360 P trzeba było wyjść naprzeciw nowym oczekiwaniom ludzi – oddać jeszcze więcej odpowiedzialności niezawodnym urządzeniom, gwarantując w ten sposób, że lęk przed popełnieniem błędu nie stanie się barierą dla podejmowania działań ratowniczych. Stworzenie defibrylatora, który sam wyzwala impuls nie było łatwe. Wymagania stawiane w pełni automatycznym defibrylatorom to przede wszystkim wczesne wykrywanie ruchów, doskonała czułość oraz ochrona osoby udzielającej pomocy. I stało się. Nowy Samaritan PAD 360 to AED idealne dla każdego, bo nie wymaga niemal żadnego zaangażowania poza przyklejeniem elektrod i RKO. To AED nie tylko decyduje – ale i podaje impuls życia, będąc jednocześnie w pełni bezpiecznym dla Ciebie.

+ BEZPRZEWODOWY. GOTOWY DO PRACY.

Jak każdy z naszych PADów również Samaritan PAD 360 P nie ma kabli i przewodów. Nie ma wtyczek i czegośkolwiek, co może wydłużać akcję ratowniczą. Czas jest ważny. Sekundy mają znaczenie. Nie ma najmniejszego powodu by tracić choć jedną na szukanie wtyczki kiedy liczy się każda z nich. Dzięki unikalnym cechom ratowanie życia jeszcze nigdy nie było tak proste.

PARAMETRY



Siła komunikacji w trzech prostych symbolach



Jeden przycisk. Jeden czytelny panel graficzny.



Niezawodny. Poddawany auto testom gwarantującym



Przenośny. Gotowy do pracy bez wyjmowania z torby.



Bez wtyczek. Bez podłączania czegokolwiek.



Technologicznie najlepszy.



Lekki.



Absolutnie prosty.

informacje ogólne

Defibrylator w pełni zautomatyzowany AED z funkcją analizy rytmu serca.

tryb pracy

W pełni automatyczny, z samoczynnym wyzwaniem impulsu defibrylacyjnego. Dodatkowa funkcja ochrony osoby udzielającej pierwszej pomocy z systemem wczesnego wykrywania ruchów poszkodowanego.

wygląd

Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikacjami głosowymi o podejmowanych działaniach.

gotowość do pracy

Migający wskaźnik w kolorze zielonym.

bateria i elektrody

Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.

opakowanie

Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.

wyposażenie

Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyczek ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

fala

Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.

czułość / dokładność

Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.

temp. pracy / gotowości

Od 0°C do 50°C.

wilgotność względna

Od 5% do 95%.

wibracje

MIL STD 810F metoda 514.5+

energia

Dorośli: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J
Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

czas ładowania

Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.

pojemność baterii

Powyżej 100 wstrząsów.

długość przewodów

1 metr

wykonanie

Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi
Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliestr.

metronom

Graficzny i dźwiękowy.

język

Polski (inne języki jako opcjonalne).