

		UNICARE EMERGENCY EQUIPMENT PVT. LTD. KARTA TECHNICZNA PRYSZNICA BEZPIECZEŃSTWA I URZĄDZENIA DO PŁUKANIA OCZU		Nr dokumentu: UEE/DS/931211110001
				Wersja: 00 Data aktualizacji: 04.04.2026
Nr modelu: USES7 - C2111				
SR.	SPECYFIKACJA	WYMAGANIA		
1	Warunki projektowe			
1.1	Ciśnienie projektowe	6 kg/cm²(g)		
1.2	Temperatura projektowa	65 °C		
2	Warunki pracy			
2.1	Ciśnienie robocze	2 do 3 kg/cm²(g) (zalecane)		
2.2	Temperatura robocza	Od 20°C do 37°C (zalecana)		
2,3	Woda	Woda pitna		
3	Warunki testowe			
3.1	Norma badawcza	IS 10592; ANSI Z358.1		
3.2	Ciśnienie próby hydrostatycznej	10 kg/cm²(g)		
3.3	Natężenie przepływu wody w prysznicu bezpieczeństwa	76 l/min (minimum)		
3,4	Natężenie przepływu wody w prysznicu ratunkowym do płukania oczu	12 l/min (minimum)		
4	Materiał wykonania	Materiał	Norma / Specyfikacja	
4.1	Rury	GI	IS 1239 HD	
4.2	Złączki	GI	IS1879	
4,3	Zawory kulowe	Mosiądz	Konstrukcja Unicare	
4,4	Drażki pociągowe, złącza, dźwignie	MS z powłoką galwaniczną	Unicare Design	
4.5	Głowica prysznicowa	Tworzywo ABS	Unicare Design	
4,6	Płytki dociskowa	Tworzywo ABS	Unicare Design	
4,7	Miska odbiorcza	Tworzywo ABS	Projekt Unicare	
4,8	Zespół rozpylacza	Tworzywo ABS	Projekt Unicare	
5	Estetyka	Wszystkie elementy są pomalowane na kolor zielony Unicare, co zapewnia dobrą widoczność, a naklejki zawierają oznaczenia; drążki do wyciągania są w kolorze żółtym, co zapewnia ich widoczność		
6	Szczegóły dotyczące połączeń i obsługi			
6.1	Podłączenie zasilania	1-1/4" BSPF		
6.2	Przylącze spustowe	1-1/4" BSPF		
6,3	Bezpieczne uruchamianie płukania oczu	Płytki dociskowa		
6,4	Uruchamianie prysznica bezpieczeństwa	Drażek do pociągania		
6,5	Zajmowana powierzchnia:			
6.5.1	Wymiary konstrukcyjne	900 mm × 300 mm × 2350 mm		
6.5.2	Zajmowana powierzchnia podczas pracy	1350 mm × 1250 mm		
7	Szczegóły dotyczące pakowania			
7.1	Rodzaj opakowania	Karton		
7.2	Standardowa ilość w opakowaniu – sztuki w kartonie	1 szt.		
7,3	Wymiary kartonu	28" x 12" x 9"		
7.4	Waga przesyłki	11 kg		
7,6	Dokumenty	Instrukcja obsługi zawierająca instrukcję montażu, instalacji, uruchomienia, testowania, konserwacji oraz szkolenia		

